

## Vakuumpumpe

EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2

Art-Nr.: 10.03.02.00090

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00090>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger für CNC-Bearbeitungszentren > EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2

### Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm



Länge L: 636 mm

Stromtyp: Drehstrom

Spannung bei 50 Hz: 190-208V/380-415V AC3

Spannung bei 60 Hz: 220-230V/440-480V AC3

Nennleistung bei 50 Hz: 1,4 kW

Nennleistung bei 60 Hz: 1,7 kW

Saugvermögen (50 Hz): 40 m<sup>3</sup>/h

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	276 mm
G3	G1-1/4"-IG
G5	M8-IG
H	270 mm
L	636 mm

### Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	1,40 kW
Nennleistung bei 60 Hz	1,70 kW
Saugvermögen (50 Hz)	40 m <sup>3</sup> /h
Saugvermögen -800	40 m <sup>3</sup> /h
Schutzart IP	IP 55
Spannung bei 50 Hz	190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz	
Stromtyp	Drehstrom

### Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | [schmalz@schmalz.it](mailto:schmalz@schmalz.it)



## Vakuumpumpe

EVE-OG 40 AC3 AQUA IE2

Art-Nr...:10.03.02.00090

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00090>

Typ

AQUA

---