Rohr (Traverse)

SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL

Art-Nr..:10.07.13.00148

https://www.schmalz.com/10.07.13.00148


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Tooling System SXT > Rohre SXT-RT > SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL

Rohr für Toolingtraversen



- Außendurchmesser D: 40 mm
- Normteilewerkstoff: Aluminium
- Länge Bereich: 300,0 ... 3000,0

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	40 mm
d	28 mm
d1	12 mm
Länge Bereich	300,0 ... 3000,0
L2	150 mm
X1	25 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Widerstandsmoment Wx	4,80 cm3
Widerstandsmoment Wy	4,80 cm3
Flächenmoment Ix	9,50 cm4
Flächenmoment Iy	9,50 cm4
Fläche	6,40 cm²
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht/Meter	1,46 kg/m
Produktfamilie	SXT

Rohr (Traverse)

SXT-RT SL 40x300...3000 6 AL

Art-Nr..:10.07.13.00148

https://www.schmalz.com/10.07.13.00148