

Schnellwechselmodul

RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Art-Nr.: 10.08.09.00040

<https://www.schmalz.com/10.08.09.00040>

Startseite > Vakuumtechnik für die Robotik > End-of-Arm Ecosystem MATCH > Schnellwechselmodul RMQC > RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Schnellwechselmodul zur einfachen und schnellen Anbindung von EoA-Greifern der Serie MATCH



Kreisdurchmesser D mk: 50 mm

für: ELITE Robots

Typ: EC-Series

Ein- und Ausgänge: digital input/output


Zusatzfunktion Betriebseinrichtungen: Freedrive

Elektrischer Anschluss: Steck. Hirose HR10A-10P

Bauart Vakuumschalter: NPN schaltend

Ausführung Aufbau: Schnellwechselsystem MATCH

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	75 mm
d	6,40 mm
D2	31,50 mm
Dmk	50 mm
G2	M7-IG
G3	M3-IG
G4	M4-IG
H	21 mm
H1	24 mm
Lk	180 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Ausführung Aufbau	Schnellwechselsystem MATCH
für	ELITE Robots
Typ	EC-Series
Bauart Vakuumschalter	NPN schaltend
Bauform Befestigungselemente	Fluidkanal geschlossen
Anzahl Lastspiele	100000
Ein- und Ausgänge	digital input/output
Elektrischer Anschluss	HR10A-10P

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Schnellwechselmodul

RMQC 50 ELITE DIO FD HR10A-10P MATCH

Art-Nr.: 10.08.09.00040

<https://www.schmalz.com/10.08.09.00040>

Kraft axial (max)	500 N
Moment (Y)	40 Nm
Achsversatz max	1 mm
Anzugskraft	50 N
Lösekraft	0 N
mit	E-übertrag elektr / pneum
Einsatztemperatur	5 ... 60 °C
Gewicht	293 g

Zubehör



VENT-BGR EMVP-5 3/2 NC 24V-DC

Art-Nr.: 10.08.09.00032

Spannung DC: 24V - DC

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,9 ... 8,0 bar

Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Nennweite: 5 mm

Nenndurchfluss: 3 m³/h

Typ: RECB