

Flexolink

FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00206

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00206>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Gelenkige Aufnahmen > Flexolink FLK > FLK G1/4-IG M10x1.25-AG

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen




Gewinde G1: G1/4"-IG

Gewinde G2: M10x1.25-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	2,80 mm
G1	G1/4"-IG
G2	M10x1.25-AG
L	32 mm
LG1	10,50 mm
LG2	8 mm
SW1	17 mm
W	12 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Biegemoment	8 Nm
Vertikalbelastung	500 N
Gewicht	26 g
Produktfamilie	FLK