Flachsauggreifer (rund)

SUF 25 NBR-55 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.01.14120

https://www.schmalz.com/10.01.01.14120


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 25 NBR-55 G1/8-IG

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen



- Baugröße: 25
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	28,20 mm
Ds	25 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-IG
H	25,20 mm
LG1	8 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	2,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	23 N
Abreißkraft	23 N
Volumen	0,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	25 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	25
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Flachsauggreifer (rund)

SUF 25 NBR-55 G1/8-IG


Art-Nr..:10.01.01.14120

https://www.schmalz.com/10.01.01.14120

Gewicht	10,50 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr..:10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040
Anschluss: G1/8"-IG
Länge L1: 20,7 mm
Einbaulänge: 14 mm
Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SUF 25 NBR-55 SC040

Art-Nr..:10.01.01.13948

Baugröße: 25
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A