Flachsauggreifer (rund)

SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.01.14123

https://www.schmalz.com/10.01.01.14123


Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer SUF > SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen



- Baugröße: 20
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Vakuumanschluss: G1/8"-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dmax(S)	22,80 mm
Ds	20 mm
dn	3,10 mm
G1	G1/8"-AG
H	15,50 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Hub)	2 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	15 N
Abreißkraft	15 N
Volumen	0,50 cm³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Baugröße	20
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Flachsauggreifer (rund)

SUF 20 NBR-ESD-55 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.01.14123

https://www.schmalz.com/10.01.01.14123

Gewicht	5,50 g
Produktfamilie	SUF
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SC 030 G1/8-AG

Art-Nr..:10.01.06.04288

Anbindungstyp: 030
Vakuumanschluss: G1/8"-AG
Einbaulänge: 6 mm
Nenndurchmesser dn: 3,1 mm



SUF 20 NBR-ESD-55 SC030

Art-Nr..:10.01.01.14036

Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-ESD
Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A