

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G3/8-AG 10

Art-Nr.: 10.08.02.00259

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00259>

Startseite > Steckverschraubungen > STV-WF G3/8-AG 10

Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung



Gewinde G1: G3/8"-AG


Schlauchaußendurchmesser: 10 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -10 ... 70 °C

Länge L: 29,2 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	10 mm
G1	G3/8"-AG
dn	9,40 mm
D1	16,70 mm
H	10 mm
H1	24,90 mm
L	29,20 mm
L1	40,10 mm
LG1	6,70 mm
SW1	22 mm
SW3	22 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	Schlauch D = 10 d = 7
Aufbau Schlauchtyp	10-7
Normteilewerkstoff	Messing vernickelt
Druckbereich (Betriebsdruck)	-0,95 ... 15,00 bar
Einsatztemperatur	-10 ... 70 °C
Gewicht	81 g
Produktfamilie	STV

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Steckverschraubung-Winkel

STV-WF G3/8-AG 10

Art-Nr.: 10.08.02.00259

<https://www.schmalz.com/10.08.02.00259>

Zubehör



VSL 10-7 PE MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00083

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PE

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -30 ... 70 °C



VSL 10-7 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00084

Außendurchmesser D: 10 mm

Innendurchmesser d: 7 mm

Länge max.: 50 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 60 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 85 °C