

Grundejektor

SBP HF 2 13 22 SD

Art-Nr.: 10.02.01.01735

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01735>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Grundejektoren > Grundejektoren SBP-HV/HF > SBP HF 2 13 22 SD

Grundejektor für universellen Einsatz



Bauform Ejektoren: High Flow

Anzahl Stufen: 2

Düsendurchmesser: 1,3 mm

Baugröße: 22

Evakuierungsgrad: 61 %


Opt. Betriebsdruck: 4 bar

Saugvermögen (max): 175,3 l/min

Luftverbrauch Saugen: 74 l/min

Zusatzfunktion Ejektor: Schalldämpfer

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	35 mm
D	23 mm
D2	29 mm
d2	6,40 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G3/8"-IG
G3	G1/4"-IG
G5	M6-IG
H	44 mm
H2	9,50 mm
H3	25,50 mm
L	120,50 mm
L1	191 mm
L2	32,50 mm
L3	34,50 mm
LG3	7 mm
X1	22 mm
X2	26 mm
Y1	22 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Düsendurchmesser	1,30 mm
Anzahl Stufen	2
Evakuierungsgrad	61 %
Saugvermögen (max)	10,79 m³/h
Saugvermögen (max)	175,30 l/min
Luftverbrauch Saugen	4,55 m³/h
Luftverbrauch Saugen	74 l/min
Schallpegel frei	76 dB(A)
Schallpegel angesaugt	63 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)	2,0 ... 6,0 bar
Opt. Betriebsdruck	4 bar
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite	6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite	12 mm
Gewicht	276,60 g
Einsatztemperatur	0 ... 60 °C
Druckbereich (Betriebsdruck)	29,0 ... 87,0
Opt. Druck	58 psi
Saugvermögen max.	6,19 cfm
Luftverbrauch Saugen	2,61 cfm
Produktfamilie	SBP-HV-HF

Zubehör



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Art-Nr.:10.08.03.00315

Breite B: 50 mm

Höhe H: 40 mm

Länge L: 41 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element

Baugröße: 22

Grundejektor

SBP HF 2 13 22 SD

Art-Nr...:10.02.01.01735

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01735>



SET SFE 22

Art-Nr...:10.02.01.01577

Breite B: 20 mm

Höhe H: 20 mm

Länge L: 27 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Fixation Element

Baugröße: 22

Gewinde G1: G1/4"-AG

Gewinde G2: M8-AG



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Art-Nr...:10.02.01.01471

Außendurchmesser D: 19 mm

Länge L: 37 mm

Gewinde G1: G1/8"-IG

Gewinde G2: G1/4"-AG

Ersatzteile



SEP HF 2 13 22

Art-Nr...:10.02.01.01347

Bauform Ejektoren: High Flow

Anzahl Stufen: 2

Düsengröße: 1,3 mm

Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Evakuierungsgrad: 61 %

Druckbereich (Betriebsdruck): 2,0 ... 6,0 bar

Opt. Betriebsdruck: 4 bar

Saugvermögen (max): 175,3 l/min

Luftverbrauch Saugen: 74 l/min

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Grundejektor

SBP HF 2 13 22 SD

Art-Nr.: 10.02.01.01735

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01735>



SFE 22 AL

Art-Nr.: 10.02.01.01421

Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Breite B: 35 mm

Höhe H: 44 mm

Länge L: 87,5 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Druckluftanschluss: G1/4"-IG

Saugeranschluss: G3/8"-IG

Vakuumanschluss: G1/4"-IG



SHC 2 22

Art-Nr.: 10.02.01.01512

Anzahl Stufen: 2

Bohrungsdurchmesser: 22 mm

Außendurchmesser D: 20 mm

Länge L: 33 mm

Gewinde G1: M27x1.5-AG



SD 29x70 SHC 22

Art-Nr.: 10.02.01.01517

Außendurchmesser D: 29 mm

Länge L: 70 mm

Verwendung Konstruktion: Schmalz Holder Cap

Baugröße: 22

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it