

Balgsauger (rund)

FGA 150 NBR-70 N010

Art-Nr.: 10.01.06.00116

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00116>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 150 NBR-70 N010

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 150

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 70 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7 mm
d2	111 mm
D1	168 mm
Dk	120 mm
Dmax(S)	177 mm
Dmk	40 mm
Ds	150 mm
H	74 mm
H4	10 mm
Z (Hub)	37 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	570 N
Baugröße	150
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	70 Shore A
Gewicht	802,80 g
Werkstückradius min. (konvex)	250 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauger (rund)

FGA 150 NBR-70 N010

Art-Nr...:10.01.06.00116

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00116>

Produktfamilie

FGA

Zubehör



SA-NIP N010 G1/2-IG

Art-Nr...:10.01.01.00796

Gewinde G1: G1/2"-IG

Normteilewerkstoff: Aluminium