

Flachsauger (oval)

SGO 15x5 NBR-55 N021

Art-Nr.: 10.01.05.00071

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00071>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 15x5 NBR-55 N021

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 15 x 5

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	5,50 mm
Bs	4,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,20 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	15,50 mm
Ls	14,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Hub)	0,70 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	3,10 N
Abmessung (LxB)	15 x 5
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,50 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauger (oval)

SGO 15x5 NBR-55 N021

Art-Nr.: 10.01.05.00071

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00071>

Produktfamilie

SGO

Zubehör



SA-NIP N021 M5-AG DN200

Art-Nr.: 10.01.05.00126

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Art-Nr.: 10.01.05.00125

Gewinde G1: M5-IG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 10 mm

Nenndurchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium