

Flachsauger (oval)

SGO 12x4 HT1-60 N020

Art-Nr.: 10.01.05.00428

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00428>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 12x4 HT1-60 N020

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 12 x 4

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	5 mm
Bs	4 mm
d	4,20 mm
dn	1,50 mm
Dk	8 mm
Lmax(S)	13 mm
Ls	12 mm
H	15 mm
H2	9,30 mm
Z (Hub)	0,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1,80 N
Abmessung (LxB)	12 x 4
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	0,50 g
Produktfamilie	SGO

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Flachsauger (oval)

SGO 12x4 HT1-60 N020

Art-Nr.: 10.01.05.00428

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00428>

Zubehör



SA-NIP N020 M5-AG DN180

Art-Nr.: 10.01.01.00312

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 15 mm

Einbaulänge: 3 mm

Nenndurchmesser dn: 1,8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium