

Magnetgreifer

SGM-HD-S 40 G1/4"-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00348>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Magnetgreifer > Magnetgreifer SGM > SGM-HD-S 40 G1/4"-IG PNP

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten



Baugröße: 40

Aufnahme: G1/4"-IG


Haltekraft max mit Reibring: 100 N

Druckbereich (Betriebsdruck): 3,5 ... 6,0 bar

Zusatzfunktion: Sensor PNP

Elektrischer Anschluss: Stecker M12, 4 polig

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	40,65 mm
D	40 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	M12x1-AG
G4	M4-IG
H	70,20 mm
LG1	11 mm
LG2	6 mm
LG4	5 mm
Lk	300 mm
X1	46 mm
Y1	12 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Haltekraft max mit Reibring	100 N
Resthaltekraft	0,30 N
Druckbereich (Betriebsdruck)	3,5 ... 6,0 bar
Einbauposition	BEL

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Magnetgreifer

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00348>

Steuerung Ventil	Bistabil
Einsatztemperatur	5 ... 70 °C
Gewicht	349,60 g
Produktfamilie	SGM

Hinweis: Haltekraft: Der angegebene Wert ist eine statische Angabe ohne Sicherheitsfaktor gemessen auf einem Blech mit 2 mm Stärke. Bei Systemauslegungen mit Magnetgreifern SGM ist ein Sicherheitsfaktor von $S = 3$ anzusetzen

Zubehör



HTS-A2 SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00581

Anbindung 1: Bolzen m. Nut $\varnothing 19$ mm

Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 30/40



HTS-A3 SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00558

Anbindung 1: Kugelkopf 28.5 mm

Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 30/40

Magnetgreifer

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00348>



HTS-A2 D SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00586

Anbindung 1: Bolzen m. Nut $\varnothing 19$ mm

Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 30/40

Bauform: Doppelblock



HTS-A3 D SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00582

Anbindung 1: Kugelkopf 28.5 mm

Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 30/40

Bauform: Doppelblock



HPS-SGM 2M6 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00655

Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Anbindung 1: 2x Schrauben M6

Baugröße: 30/40

Bauform: Einteilig

Magnetgreifer

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00348>



ASK B-M12-5 5000 K-5P

Art-Nr.: 21.04.05.00080

Elektrischer Anschluss: Buchse M12, 5 polig

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PUR-Kabel



STV-GE G1/8-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00204

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Außendurchmesser D: 11,4 mm

Länge L: 16,4 mm



STV-W G1/8-AG 6

Art-Nr.: 10.08.02.00158

Gewinde G1: G1/8"-AG

Schlauchaussendurchmesser: 6 mm

Normteilewerkstoff: Messing vernickelt

Einsatztemperatur: -20 ... 80 °C

Länge L: 20,1 mm

Magnetgreifer

SGM-HD-S 40 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00348

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00348>



VSL 6-4 PU MI-TR

Art-Nr.: 10.07.09.00002

Außendurchmesser D: 6 mm

Innendurchmesser d: 4 mm

Länge max.: 500 m

Material Schlauch: PU

Verlegeradius min.: 35 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 10,00 bar

Einsatztemperatur: -20 ... 90 °C

Ersatzteile



NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051

Art-Nr.: 10.01.17.00199

Bauart Vakuumschalter: Magn. Zylindersensor - PNP

Spannung DC: 15-30V DC

Elektrischer Anschluss: Stecker M12, 4 polig



REIB-RING SGM 40 PU-55

Art-Nr.: 10.01.17.00137

Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 40

Außendurchmesser D: 40 mm

Innendurchmesser d: 26 mm