

Reibring

REIB-RING SGM 50 PU-55

Art-Nr.: 10.01.17.00381

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00381>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Magnetgreifer > REIB-RING SGM 50 PU-55

Reibring




Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 50

Außendurchmesser D: 50 mm

Innendurchmesser d: 41,5 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
D	50 mm
L	10,70 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	50
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Einsatztemperatur max	100 °C
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	4,70 g

Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl