

Vakuumpumpe

EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Art-Nr.: 10.03.02.00076

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00076>



Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger für CNC-Bearbeitungszentren > EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm



Länge L: 626 mm

Stromtyp: Drehstrom

Spannung bei 50 Hz: 190-208V/380-415V AC3


Spannung bei 60 Hz: 220-230V/440-480V AC3

Nennleistung bei 50 Hz: 2 kW

Nennleistung bei 60 Hz: 2,4 kW

Saugvermögen (50 Hz): 63 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	407 mm
G3	G1-1/4"-IG
G5	M8-IG
H	290 mm
L	626 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	2 kW
Nennleistung bei 60 Hz	2,40 kW
Saugvermögen (50 Hz)	63 m ³ /h
Saugvermögen -800	63 m ³ /h
Schutzart IP	IP 55
Spannung bei 50 Hz	190-208V/380-415V AC3
Spannung bei 60 Hz	
Stromtyp	Drehstrom

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Seite 1 von 2

Vakuumpumpe

EVE-OG 63 AC3 AQUA IE2

Art-Nr...:10.03.02.00076

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00076>

Typ

AQUA

Zubehör



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Art-Nr...:27.02.01.00055

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG