

Elektromagnetventil

EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMVO > EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Elektromagnetventil EMVO zur direkten Steuerung von Vakuum



Nennweite: 20 mm

Spannung DC: 24V - DC


Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen

Anschlussgewinde: G3/4"-IG

Leistungsaufnahme DC: 40,8 W

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	9 mm
D	80 mm
G1	G3/4"-IG
G2	G3/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	100 mm
H1	187,50 mm
H3	10 mm
L	206 mm
L2	43 mm
X1	45 mm
Y1	80 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	20 mm
Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	1200 l/min
Nenndurchfluss	72 m³/h
Leistungsaufnahme DC	40,80 W
Spannung DC	24V - DC

Schmalz kontaktieren

Schmalz S.r.l. a Socio Unico | Via Ticino 105, 28066 Galliate (NO), Italy | +39 0321 62 15 10 | schmalz@schmalz.it

Elektromagnetventil


EMVO 20 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.01.00050

<https://www.schmalz.com/10.05.01.00050>

Gewicht	5,80 kg
Produktfamilie	EMVO

Zubehör



FAS 80x39 G3/4-AG

Art-Nr.: 10.05.01.00062

Außendurchmesser D: 80 mm

Länge L: 39 mm

Gewinde G1: G3/4"-AG