

Halter Tooling Sauggreifer

HT-SG A2 E 35 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.07.06.00456

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00456>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Haltersystem für Tooling HT > Halter für Sauggreifer HT-SG E > HT-SG A2 E 35 G1/4-IG

Halter für Sauggreifer



Anbindung 1: Bolzen m. Nut Ø19 mm


Bauform: Ejektoranschluss

Breite B: 35 mm

Vakuumanschluss: G1/4"-IG

Saugeranschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	35 mm
D	19 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
G4	M4-IG
H	24,50 mm
H1	41,20 mm
L	39,30 mm
L1	72,50 mm
L2	60,80 mm
L3	1 mm
LG2	20,20 mm
X1	28 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	81,20 g
Produktfamilie	HT-SG-E

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Halter Tooling Sauggreifer

HT-SG A2 E 35 G1/4-IG

Art-Nr...:10.07.06.00456

<https://www.schmalz.com/10.07.06.00456>

Zubehör



SET HT-SG..E VSi-HD M4x30

Art-Nr...:10.07.06.00640

Verwendung Konstruktion: Halter Tooling Sauggreifer

enthält: Vakuum-/Druckschalter

und: 2x M4x30



SET HT-SG..E VSi-HD M4x12

Art-Nr...:10.07.06.00642

Verwendung Konstruktion: Halter Tooling Sauggreifer

enthält: Vakuum-/Druckschalter

und: 2x M4x12