

Flachsauger (rund)

PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00019>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Flachsauger (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen




Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Dk	52,30 mm
Dmax(S)	86 mm
Ds	80 mm
H	20,50 mm
Z (Hub)	6 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	260 N
Volumen	26,76 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Baugröße	80
Nippelfamilie	N 009
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauger (rund)

PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00019>

Gewicht	52,40 g
Produktfamilie	PFG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m.

Zubehör




SA-NIP N009 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.01.10097

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 25 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N009 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.10096

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 33 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Flachsauger (rund)

PFG 80 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00019

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00019>



SU 80

Art-Nr...:10.01.01.12839

Baugröße: 80

Spannbereich: 80,0 ... 100,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C