

Flexolink

FLK G1/2-AG G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.03.00153

<https://www.schmalz.com/10.01.03.00153>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Befestigungselemente > Gelenkige Aufnahmen > Flexolink FLK > FLK G1/2-AG G1/2-AG

Flexible Sauggreiferbefestigung zur Anpassung an schiefe Oberflächen




Gewinde G1: G1/2"-AG

Gewinde G2: G1/2"-AG

Einsatztemperatur: 0 ... 70 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,50 mm
G1	G1/2"-AG
G2	G1/2"-AG
L	21 mm
LG1	14 mm
LG2	14 mm
SW1	27 mm
W	12 °

Technische Daten

Attribut	Wert
Biegemoment	65 Nm
Vertikalbelastung	3000 N
Gewicht	100 g
Produktfamilie	FLK

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl