

Saugplatte (rund)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr...:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Holzhandhabung > Saugplatten
SPC > SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Saugplatte (rund) mit Vereinzelfungsfunktion für poröse Werkstücke




Baugröße: 250

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/2-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	34 mm
d2	203 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	252,50 mm
Ds	250 mm
G1	G1/2"-IG
G2	G1/2"-AG
G3	G1/8"-IG
H	25 mm
H1	67 mm
L2	76 mm
LG1	13,50 mm
LG2	16 mm
LG3	12 mm
Z (Hub)	7 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	2540 N

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Saugplatte (rund)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr...:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

Volumen	387,99 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	250
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1360 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPC

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%
Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



PC 250

Art-Nr...:10.01.01.13090

Baugröße: 250



TV G1/2-AG 13

Art-Nr...:10.05.10.00038

Gewinde G1: G1/2"-AG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Federweg Z: 13 mm

Saugplatte (rund)

SPC 250 NBR-55 G1/2-IG TV

Art-Nr...:10.01.01.01211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01211>

Ersatzteile



DR-SPC 33 HNBR-65

Art-Nr...:10.01.01.11371

Baugröße: 33

Saugerwerkstoff: Hydr. Nitrilkautschuk HNBR

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 16,5 mm



DR-SPC 250 NBR-55

Art-Nr...:10.01.01.01192

Baugröße: 250

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Höhe H: 24,5 mm