

Haltersystem

HTS-A3 D SGM 30/40 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00582

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00582>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Magnetgreifer > Haltersystem Magnetgreifer SGM > HTS-A3 D SGM 30/40 OP

Haltersystem




Anbindung 1: Kugelkopf 28.5 mm

Verwendung Konstruktion: Magnetgreifer

Baugröße: 30/40

Bauform: Doppelblock

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	59 mm
B2	7,20 mm
d	4,50 mm
D	28,50 mm
H	9,40 mm
H1	48,30 mm
H2	5,50 mm
H3	27,10 mm
H4	35 mm
L	59 mm
X1	46 mm
Y1	21,20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Baugröße	30/40
Normteilewerkstoff	Aluminium
Gewicht	108,20 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Haltersystem

HTS-A3 D SGM 30/40 OP

Art-Nr...:10.01.17.00582

<https://www.schmalz.com/10.01.17.00582>

Zubehör



HTR-UNI 2N X3

Art-Nr...:10.01.03.00302

Saugeranschluss: Kugelkopf D 28.5

Einsatztemperatur: °C

Traversenanbindung: 2 Nutensteine