# Schwebesauger

SBS 40 HF G1/8-IG AL

Art-Nr..:10.01.01.12653

https://www.schmalz.com/10.01.01.12653

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Spezialgreifer > Schwebesauger > Schwebesauger SBS > SBS 40 HF G1/8-IG AL

## Schwebesauger für die Handhabung hochsensibler Werkstücke




- Durchmesser: 40 mm
- Bauform Ejektoren: High Flow
- Druckluftanschluss: G1/8"-IG
- Normteilewerkstoff: Aluminium

## Konstruktionsdaten




| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 41 mm |
| D | 40 mm |
| G1 | G1/8"-IG |
| G2 | M4-IG |
| G3 | G1/8"-IG |
| H | 17 mm |
| H1 | 17,40 mm |
| LG1 | 5 mm |
| LG2 | 6 mm |
| LG3 | 6 mm |
| X1 | 32 mm |

## Technische Daten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| Haltekraft | 10,50 N |
| Luftverbrauch | 11,40 m³/h |
| Luftverbrauch | 190 l/min |
| Druckbereich (Betriebsdruck) | 1,0 ... 6,0 bar |
| Gewicht | 51 g |
| Produktfamilie | SBS |

# Schwebesauger

SBS 40 HF G1/8-IG AL

Art-Nr..:10.01.01.12653

https://www.schmalz.com/10.01.01.12653

Hinweis: Haltekraft und Luftverbrauch: Die angegebenen Werte beziehen sich auf einen Betriebsdruck von 5 bar, gemessen auf einem saugdichten Werkstück. Je nach Werkstückbeschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen

## Ersatzteile

**REIB-FL SBS HT1-60**

Art-Nr..:10.01.01.12593

| |
|---|
| Verwendung Konstruktion: Schwebesauger |
| Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1 |
| Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A |