

Glockensauggreifer (oval)

SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11754

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11754>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG (oval) > SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 60 x 20


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 45 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G1/4-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	26 mm
Bs	20 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-IG
H	29 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	66 mm
Ls	60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	4,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	56 N
Querkraft	35 N
Querkraft geölte Oberfläche	10 N
Volumen	4,86 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	60 x 20

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Glockensauggreifer (oval)

SAOG 60x20 NBR-45 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.11754

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11754>

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	27,70 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SAOG

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben. Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen.

Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m