

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03528

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03528>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB4 (4,5 Falten) > SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 40


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/2"-AG

Faltenanzahl: 4,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	23 mm
dn	15 mm
Dmax(S)	41,50 mm
Ds	40,50 mm
G1	G1/2"-AG
H	73,10 mm
LG1	14 mm
SW1	27 mm
Z (Hub)	27 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	25 N
Abreißkraft	39 N
Volumen	35,74 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Faltenanzahl	4,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Baugröße	40

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03528

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03528>

Gewicht	52 g
Produktfamilie	SPB4

Zubehör



SIEB 19.5x1 MS-A2 103


Art-Nr.: 10.07.01.00321

Außendurchmesser D: 19,5 mm

Länge L: 1 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 20-32 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00003

Spannbereich: 20,0 ... 32,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



SPI 32 PE SPB4-40

Art-Nr.: 10.01.06.02856

Baugröße: 32

Normteilewerkstoff: Polyethylen

Verwendung: SPB4-40

Balgsauggreifer (rund)

SPB4 40 SI-55 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.06.03528

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03528>



SPSE 40

Art-Nr.: 10.01.06.02954

Baugröße: 40

Ersatzteile



SC 090 G1/2-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02595

Anbindungstyp: 090

Vakuumanschluss: G1/2"-AG

Länge L1: 37,5 mm

Einbaulänge: 7,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 15 mm



SPB4 40 SI-55 SC090

Art-Nr.: 10.01.06.02590

Baugröße: 40

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 4,5