Balgsauger (rund)

FG 5 HT1-60 N017

Art-Nr..:10.01.06.01250


https://www.schmalz.com/10.01.06.01250

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke



- Baugröße: 5
- Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	3,50 mm
d2	2,60 mm
D1	6 mm
Dk	7 mm
Dmax(S)	6,50 mm
Ds	5 mm
H	14 mm
H2	8 mm
Z (Hub)	2 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	0,32 N
Werkstückradius min. (konvex)	2 mm
Baugröße	5
Nippelfamilie	N 017
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	0,30 g

Balgsauger (rund)

FG 5 HT1-60 N017

Art-Nr..:10.01.06.01250

https://www.schmalz.com/10.01.06.01250

Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N017 M5-AG DN200

Art-Nr..:10.01.06.00314


Gewinde G1: M5-AG
Einbaulänge: 5 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N017 M5-IG DN200

Art-Nr..:10.01.06.00313

Gewinde G1: M5-IG
Einbaulänge: 10 mm
Normteilewerkstoff: Aluminium



SPI 6 PEEK

Art-Nr..:10.01.06.03279

Baugröße: 6
Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon

Balgsauger (rund)

FG 5 HT1-60 N017

Art-Nr..:10.01.06.01250

https://www.schmalz.com/10.01.06.01250