

Balgsauger (rund)

FG 32 HT1-60 N018

Art-Nr.: 10.01.06.01254

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01254>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 32 HT1-60 N018

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 32

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
d1	15 mm
d2	16 mm
D1	32,40 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	33,50 mm
Ds	32 mm
H	37,50 mm
H2	13 mm
H3	17 mm
Z (Hub)	15 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	12,06 N
Abreißkraft	36,90 N
Volumen	9,77 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	35 mm
Baugröße	32
Nippelfamilie	N 018

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauger (rund)

FG 32 HT1-60 N018

Art-Nr.: 10.01.06.01254

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01254>

Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	9,50 g
Produktfamilie	FG

Zubehör



SA-NIP N018 G1/4-AG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01065

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 4 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N018 G1/4-IG DN440

Art-Nr.: 10.01.06.01066

Nippelfamilie: N 018

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 28,8 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,4 mm

Schlüsselweite SW2: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Balgsauger (rund)

FG 32 HT1-60 N018

Art-Nr...:10.01.06.01254

<https://www.schmalz.com/10.01.06.01254>



SPI 32 PEEK

Art-Nr...:10.01.06.03287

Baugröße: 32

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon