

Vakuumpumpe

EVE-OG 255 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>




Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Ölgeschmierte Vakuum-Pumpen
EVE-OG > EVE-OG 255 AC3 F

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm



Stromtyp: Drehstrom
Schallpegel bei 50 Hz: 72 dB(A)
mit: Filter
Saugvermögen (50 Hz): 255 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz: 5,5 kW
Gewicht: 199,8 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	554 mm
B2	54 mm
G2	G2-1/2"-IG
G3	G2"-IG
G5	M10-IG
H	410 mm
H1	680 mm
H2	240 mm
L	1056 mm
L2	293 mm
X1	303 mm
X2	390 mm
Y1	350 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-980 mbar
Max. Vakuum	-28,94 inHg
Saugvermögen (50 Hz)	255 m³/h
Nennleistung bei 50 Hz	5,50 kW

Vakuumpumpe

EVE-OG 255 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>



Schallpegel bei 50 Hz	72 dB(A)
Gewicht	199,80 kg
Schutzart IP	IP 54
Stromtyp	AC3
Produktfamilie	EVE-OG

Zubehör



DRM 40 P1 H

Art-Nr.:10.07.02.00051

Außendurchmesser D: 40 mm

Messbereich: 0,0 ... 1,0 bar

Bauform Manometer: Anschluss hinten

Gewinde G1: G1"-AG



MSS-K 10-16A

Art-Nr.:10.04.04.00124

Verwendung Konstruktion: PKZM0

Schutzart IP: IP 65

Messbereich: bar

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vakuumpumpe

EVE-OG 255 AC3 F

Art-Nr.:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Art-Nr.:27.02.01.00055

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



OEL EVE-OG 5L ANDEROL 555

Art-Nr.:27.02.01.00056

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG



ZUB EVE-OG Ölablass-Kit

Art-Nr.:22.09.03.00038

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vakuumpumpe

EVE-OG 255 AC3 F

Art-Nr...:10.03.02.00052

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00052>



FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Art-Nr...:10.07.01.00020

Filterfeinheit: 3 µm

Außendurchmesser D: 150 mm

Länge L: 222 mm

Filtermaterial: Papier

Verwendung Konstruktion: Staubfilter STF

Baugröße: 2-1/2-IG



VST EVE-OG-165-255

Art-Nr...:10.03.02.00057

Verwendung Konstruktion: Pumpe EVE-OG

Baugröße: 165-255