

Balgsauger (rund)

FG 62 HT1-60 N018

Art-Nr.: 10.01.06.02475

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02475>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FG 62 HT1-60 N018

Balgsauger (rund) für besonders unebene Werkstücke




Baugröße: 62

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	8 mm
d2	29,50 mm
D1	62 mm
Dk	18 mm
Dmax(S)	65 mm
Ds	62,20 mm
H	54 mm
H2	13 mm
Z (Hub)	29 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	41,01 N
Abreißkraft	137 N
Volumen	61,12 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	42 mm
Baugröße	62
Nippelfamilie	N 018
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Balgsauger (rund)

FG 62 HT1-60 N018

Art-Nr...:10.01.06.02475

<https://www.schmalz.com/10.01.06.02475>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	39,20 g
Produktfamilie	FG