

Vakuumpumpe

EVE-OG 63 AC3

Art-Nr.: 10.03.02.00073

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00073>

Startseite > Vakuum-Spanntechnik > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Erzeuger für CNC-Bearbeitungszentren > EVE-OG 63 AC3

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm




Stromtyp: Drehstrom

Spannung bei 50 Hz: 200-240V o. 345-420V

Nennleistung bei 50 Hz: 1,5 kW

Saugvermögen (50 Hz): 63 m³/h

Konstruktionsdaten



Attribut

Wert

G3

G1-1/4"-IG

Technische Daten

Attribut	Wert
Max. Vakuum	-980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz	1,50 kW
Saugvermögen (50 Hz)	63 m ³ /h
Saugvermögen -800	63 m ³ /h
Schutzart IP	IP 54
Spannung bei 50 Hz	200-240V o. 345-420V
Strombereich (50 Hz)	6,2A o. 3,6A
Stromtyp	Drehstrom

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl



Vakuumpumpe

EVE-OG 63 AC3

Art-Nr...:10.03.02.00073

<https://www.schmalz.com/10.03.02.00073>
