

Elektromagnetventil

EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr.: 10.05.02.00162

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00162>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Ventiltechnik > Elektromagnetventile > Elektromagnetventile EMVP > EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Elektromagnetventil EMVP für Vakuum, pneumatisch vorgesteuert



Nennweite: 5 mm

Spannung DC: 24V - DC

Funktion Ventil: 3/2 Wegeventil

Steuerung Ventil: Stromlos geschlossen


Anschlussgewinde: G1/8"-IG

Druckbereich (Betriebsdruck): -0,95 ... 0,00 bar

Nenndurchfluss: 3 m³/h

Gewicht: 0,11 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	15 mm
B2	15 mm
d	4,30 mm
G1	G1/8"-IG
G2	G1/8"-IG
G3	G1/8"-IG
G4	M5-IG
H	88,40 mm
H2	19,50 mm
H3	12 mm
H4	27 mm
L	32 mm
L1	37 mm
X1	23 mm
Y1	15 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Nennweite	5 mm
Nenndurchfluss	3 m ³ /h

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Elektromagnetventil


EMVP 5 24V-DC 3/2 NC

Art-Nr...:10.05.02.00162

<https://www.schmalz.com/10.05.02.00162>

Steuerung Ventil	Stromlos geschlossen
Nenndurchfluss	50 l/min
Leistungsaufnahme DC	1 W
Spannung DC	24V - DC
Schließzeit	19 ms
Gewicht	0,11 kg
Produktfamilie	EMVP

Zubehör



ASK B-Form-C 5000 K-3P

Art-Nr...:21.04.06.00084

Elektrischer Anschluss: Buchse Ventil Form C

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PVC-Kabel