

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Art-Nr.: 10.07.09.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00036>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Filter und Verbindungen > Schläuche und Verbindungen > Vakuum- / Druckluft-Schläuche VSL > VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Schlauch für Vakuum- und Druckluftsysteme



Außendurchmesser D: 42 mm

Innendurchmesser d: 32 mm

Länge max.: 20 m

Material Schlauch: PU, Drahtspirale, antistatisch

Verlegeradius min.: 25 mm

Druckbereich (Betriebsdruck): -1,00 ... 3,77 bar

Einsatztemperatur: -40 ... 90 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	32 mm
D	42 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Aufbau Schlauchtyp	42-32
Druckbereich (Betriebsdruck)	-1,00 ... 3,77 bar
Einsatztemperatur	-40 ... 90 °C
Verlegeradius min.	25 mm
Länge max.	20 m
Gewicht/Meter	440 g/m
Gewicht/Meter	0,44 kg/m
Material Schlauch	PU, Drahtspirale, antistatisch

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Art-Nr.: 10.07.09.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00036>

Produktfamilie

VSL

Hinweis: Betriebsdruck: Bezogen auf Medien- und Umgebungstemperatur von + 20°C Min. Biegeradius: Bezogen auf die Innenseite des Schlauchbogens im statischen Zustand Max. Länge: Bitte bei der Bestellung die Schlauchlänge angeben!

Zubehör



KAPP 9 Band

Art-Nr.: 20.12.01.00036

Länge L: 9 mm

Baugröße: Band



SSD 37-42 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00019

Spannbereich: 37,0 ... 42,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt



ST G1-AG 32 MS-V

Art-Nr.: 10.08.03.00168

Gewinde G1: G1"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 32 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 10,5 mm

Nennendurchmesser dn: 26 mm

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vakuumschlauch (Meter)

VSL 42-32 PU-DS-AS TR

Art-Nr...:10.07.09.00036

<https://www.schmalz.com/10.07.09.00036>



ST G1-1/4-AG 32 MS-V

Art-Nr...:10.08.03.00169

Gewinde G1: G1-1/4"-AG

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d: 32 mm

Normteilewerkstoff: Messing

Oberfläche: vernickelt

Länge L: 10,3 mm

Nennendurchmesser dn: 27,9 mm