

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12254>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG-S > SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 80x30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	37,50 mm
Bs	30,90 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-IG
H	29,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	86,50 mm
Ls	80,90 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	105 N
Querkraft	130 N
Querkraft geölte Oberfläche	91 N
Volumen	11 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	4 mm
Abmessung (LxB)	80 x 30
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | info@schmalz.si

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.:10.01.01.12254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12254>

Faltenanzahl	0
Gewicht	48,60 g
Produktfamilie	SAOG-S

Ersatzteile



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Art-Nr.:10.07.08.00094

für: G1/8

Außendurchmesser D: 13,8 mm

Innendurchmesser d: 10,2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



ERW-S G1/8-AG G3/8-IG

Art-Nr.:10.08.04.00077

Gewinde G1: G1/8"-AG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Länge L: 20,5 mm

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 80x30 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12254>



SAOG-S 80x30 NBR-60 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12177

Abmessung (LxB): 80x30

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/8-IG