

Vakuumpumpe

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

Art-Nr.: 10.03.01.00354

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00354>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Vakuum-Pumpen > Trockenläufer Vakuum-Pumpen
EVE-TR > EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm



Stromtyp: Drehstrom

Spannung bei 60 Hz: YY230/Y460V ±10%

Saugvermögen bei 60 Hz: 48 m³/h

Nennleistung bei 60 Hz: 1,3 kW


Ausführung Aufbau: IE3:US/CAN

mit: Filter

Zulassung: UL/CSA

Gewicht: 42 kg

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B	270 mm
B2	50 mm
d	7 mm
G2	G1-1/4"-IG
G3	G3/4"-IG
H	293 mm
H1	421 mm
H2	70 mm
L	561 mm
L2	131 mm
X1	220 mm
Y1	190 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugvermögen bei 60 Hz	48 m ³ /h
Spannung bei 60 Hz	
Nennleistung bei 60 Hz	1,30 kW
Stromtyp	AC3
Stromtyp	Drehstrom
Ausführung Aufbau	IE3:US/CAN

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Vakuumpumpe

EVE-TR 40 AC3 IE3-TYP2 F

Art-Nr...:10.03.01.00354

<https://www.schmalz.com/10.03.01.00354>

Gewicht	42 kg
Schutzart IP	IP 55
Produktfamilie	EVE-TR

Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
