

## Balgsauggreifer (rund)

FSGA 20 HT1-60 M5-AG

Art-Nr.: 10.01.06.00937

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00937>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer FSGA (1,5 Falten) > FSGA 20 HT1-60 M5-AG

### Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen



Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A


Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: M5-AG

Faltenanzahl: 1,5

Vakuumanchluss: M5-AG

### Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	11 mm
Dmax(S)	21 mm
dn	2,50 mm
Ds	18,10 mm
G1	M5-AG
H	20,20 mm
LG1	5 mm
SW1	7 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Baugröße	20
Faltenanzahl	1,50
Anschluss	M5-AG
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Volumen	1,15 cm <sup>3</sup>

### Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | [info@schmalz.nl](mailto:info@schmalz.nl)

## Balgsauggreifer (rund)

FSGA 20 HT1-60 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.00937

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00937>

Saugkraft	4,70 N
Abreißkraft	10,70 N
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	2 mm
Gewicht	2,70 g
Produktfamilie	FSGA

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Abreißkraft: Bei den Ausführungen in Naturkautschuk reduziert sich die Abreißkraft um ca. 40%  
Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

### Zubehör



#### SPI 18 PEEK

Art-Nr...:10.01.06.03284

Baugröße: 18

Normteilewerkstoff: Polyetheretherketon

### Ersatzteile



#### SA-NIP N016 M5-AG DN250

Art-Nr...:10.01.06.00123

Nippelfamilie: N 016

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 16 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

## Balgsauggreifer (rund)

FSGA 20 HT1-60 M5-AG

Art-Nr...:10.01.06.00937

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00937>



### FGA 20 HT1-60 N016

Art-Nr...:10.01.06.00870

Baugröße: 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Faltenanzahl: 1,5