

Flachsauger (oval)

SGO 30x10 HT1-60 N022

Art-Nr.: 10.01.05.00438

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00438>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 30x10 HT1-60 N022

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 30 x 10

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	11,50 mm
Bs	9,40 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	2,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	30,50 mm
Ls	29,40 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Hub)	1,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	12,20 N
Abmessung (LxB)	30 x 10
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	1,10 g

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Flachsauger (oval)

SGO 30x10 HT1-60 N022

Art-Nr...:10.01.05.00438

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00438>

Produktfamilie

SGO

Zubehör



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00124

Gewinde G1: G1/8"-AG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenndurchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00123

Gewinde G1: G1/8"-IG

Länge L1: 18,5 mm

Einbaulänge: 13 mm

Nenndurchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium