Balgsauggreifer (oval)

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr..:10.01.06.00900

https://www.schmalz.com/10.01.06.00900

Balgsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen

- Abmessung (LxB): 110 x 55
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Nippelwerkstoff: Messing vernickelt
- Anschluss: G1/4-IG
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
B1	53 mm
Bmax(S)	59 mm
Bs	55,10 mm
dn	8 mm
G1	G1/4"-IG
H	43 mm
L1	98,80 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	114 mm
Ls	110,10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	12 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	110 N
Abreißkraft	233,50 N
Querkraft	299,20 N
Querkraft geölte Oberfläche	123,60 N
Volumen	53,10 cm^3

Schmalz kontaktieren
Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (oval)

SAOB 110x55 NBR-60 G1/4-IG

Art-Nr..:10.01.06.00900

https://www.schmalz.com/10.01.06.00900

Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	110 x 55
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Faltenanzahl	1,50
Gewicht	84,20 g
Produktfamilie	SAOB

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m