

Saugplatte (rund)

SPL-HT 90 FPM-F-65

Art-Nr.: 10.01.01.00553

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00553>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > SPL-HT 90 FPM-F-65

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich




Baugröße: 90

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Arbeitstemperatur max.: 350 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	72 mm
d1	78 mm
d2	4 mm
Dk	86 mm
Dmax(S)	98 mm
Ds	90 mm
H	36 mm
H2	4 mm
H3	9,50 mm
Z (Hub)	16,50 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	230 N
Volumen	119 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	250 mm
Baugröße	90
Arbeitstemperatur max.	350 °C
Saugerwerkstoff	Fluorkautschuk FPM-F
Gewicht	79,20 g
Produktfamilie	SPL-HT

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPL-HT 90 FPM-F-65

Art-Nr...:10.01.01.00553

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00553>
