

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03699

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03699>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > Balgsauggreifer SPB2f (2,5 Falten) > SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG

Balgsauggreifer (rund) für besonders unebene Werkstücke



Baugröße: 30


Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Gewinde G1: G1/8"-IG

Faltenanzahl: 2,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	7,20 mm
dn	8,60 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/8"-IG
H	49,80 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	5 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft bei -200 mbar	4,30 N
Saugkraft bei -400 mbar	8,50 N
Saugkraft	12,80 N
Volumen	7,18 cm ³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	30
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Silikon SI

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03699

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03699>

Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	29,70 g
Produktfamilie	SPB2f

Zubehör



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Art-Nr.: 10.07.01.00320

Außendurchmesser D: 17 mm

Länge L: 0,8 mm

Normteilewerkstoff: Messing / Edelstahl

Filterfeinheit: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Art-Nr.: 10.07.10.00002

Spannbereich: 16,0 ... 27,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl

Oberfläche: verzinkt

Ersatzteile

Schmalz kontaktieren

Schmalz B.V. | Generatorstraat 34, 7556 RC Hengelo, Netherlands | +31 74 255 5757 | info@schmalz.nl

Balgsauggreifer (rund)

SPB2f 30 SI-55 G1/8"-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03699

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03699>



SC 080 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.03270

Anbindungstyp: 080

Vakuumanschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 32 mm

Einbaulänge: 17,5 mm

Nenn Durchmesser dn: 8,6 mm



SPB2f 30 SI-55 SC080

Art-Nr.: 10.01.06.03643

Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Silikon SI

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Materialeigenschaft: FDA-fähig

Faltenzahl: 2,5