

Saugplatte (rund)

SPL-HT 190 FPM-F-65

Art-Nr.: 10.01.01.00834

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00834>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Hochtemperatur-Aufgaben > SPL-HT 190 FPM-F-65

Saugplatten für den Einsatz im Hochtemperaturbereich




Baugröße: 190

Saugerwerkstoff: Fluorkautschuk FPM-F

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Arbeitstemperatur max.: 350 °C

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	40 mm
Dmax(S)	209 mm
Ds	190 mm
H	17 mm
Z (Hub)	8 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	1050 N
Werkstückradius min. (konvex)	350 mm
Baugröße	190
Arbeitstemperatur max.	350 °C
Saugerwerkstoff	Fluorkautschuk FPM-F
Gewicht	256 g
Produktfamilie	SPL-HT

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPL-HT 190 FPM-F-65

Art-Nr...:10.01.01.00834

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00834>
