

Saugplatte (rund)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Art-Nr.: 10.01.01.01159

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01159>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Saugplatten SPU > SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Saugplatte (rund), universell für glatte und leicht raue Oberflächen




Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Anschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	22 mm
d2	83 mm
d3	61 mm
Dmax(S)	132 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-IG
G2	G1/4"-IG
H	24,50 mm
H1	25,50 mm
L2	22 mm
LG1	13 mm
LG2	14 mm
Z (Hub)	7,50 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	660 N
Saugkraft d2	365 N
Volumen	76,70 cm ³

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Art-Nr.: 10.01.01.01159

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01159>

Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	9 mm
Baugröße	125
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	260 g
Faltenanzahl	0
Produktfamilie	SPU

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SU 120

Art-Nr.: 10.01.01.12437

Baugröße: 120

Spannbereich: 115,0 ... 130,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile



DR-SPU 125 NBR-55

Art-Nr.: 10.01.01.01099

Baugröße: 125

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Saugplatte (rund)

SPU 125 NBR-55 G1/4-IG AE

Art-Nr...:10.01.01.01159

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01159>
