

## Tooling-System-Schmalz-Ejektor


SEAC 10 RP VS-T R

Art-Nr.: 10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Erzeuger > Dezentrale Ejektoren > Ejektoren mit Abwurfsystem  
SEAC RP > SEAC 10 RP VS-T R

### Tooling-System-Schmalz-Ejektor



Düsensdurchmesser: 1 mm


Funktionsweise Ejektor: pneumatischer Luftsparregelung

Zusatzfunktion Ejektor: elektronischer Vakuumschalter

Bauform Kompaktejektoren: Ausführung rechts

Druckbereich (Betriebsdruck): 4,0 ... 6,0 bar

### Konstruktionsdaten



| Attribut | Wert     |
|----------|----------|
| B        | 44,50 mm |
| B3       | 14,20 mm |
| d        | 4,30 mm  |
| d1       | 13,80 mm |
| D        | 27 mm    |
| G1       | G1/8"-IG |
| G3       | M8-AG    |
| G4       | G1/8"-IG |
| H        | 38,30 mm |
| H1       | 39,80 mm |
| H2       | 29,30 mm |
| L        | 52 mm    |
| L1       | 88,10 mm |
| L2       | 29,50 mm |
| L3       | 8 mm     |
| L4       | 22 mm    |
| X1       | 28 mm    |

### Technische Daten

Attribut

Wert

[Schmalz kontaktieren](#)

Schmalz d.o.o. | Velika Ligojna 4, Vrhnika, Slovenia | +386 70 613 796 | [info@schmalz.si](mailto:info@schmalz.si)

Seite 1 von 4

## Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 RP VS-T R

Art-Nr.:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Düsendurchmesser             | 1 mm            |
| Evakuierungsgrad             | 85 %            |
| Saugvermögen (max)           | 36 l/min        |
| Saugvermögen (max)           | 2,10 m³/h       |
| Luftverbrauch Saugen         | 65 l/min        |
| Luftverbrauch Saugen         | 3,90 m³/h       |
| Max. Luftverbrauch Abblasen  | 92 l/min        |
| Druckbereich (Betriebsdruck) | 4,0 ... 6,0 bar |
| Gewicht                      | 180 g           |
| Druckbereich (Betriebsdruck) | 58,0 ... 87,0   |
| Saugvermögen max.            | 1,27 cfm        |
| Luftverbrauch Saugen         | 2,30 cfm        |
| Luftverbrauch Abblasen       | 3,18 cfm        |
| Max. Vakuum                  | 25,10 inHg      |
| Produktfamilie               | SEAC-RP         |

Hinweis: Luftverbrauch: Bei optimalem Betriebsdruck (4,5 bar)

### Zubehör



**ASK B-M8-4 5000 K-4P**

Art-Nr.:10.06.02.00031

Elektrischer Anschluss: Buchse M8, 4 polig

Kabellänge: 5.000 mm

Material Schlauch: PUR-Kabel

## Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 RP VS-T R

Art-Nr...:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>



**ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-S**

Art-Nr...:10.02.02.03483

Länge L: 45,5 mm

Breite B: 21 mm

Höhe H: 44 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC



**ADP-EJ 45.5x21x44-G1/4-IG SEAC VA-L**

Art-Nr...:10.02.02.03484

Länge L: 45,5 mm

Breite B: 21 mm

Höhe H: 44 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC



**ADP-EJ 38x20x11-G1/4-IG SEAC**

Art-Nr...:10.02.02.04067

Länge L: 38 mm

Breite B: 20 mm

Höhe H: 11 mm

Gewinde G1: G1/4"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC

## Tooling-System-Schmalz-Ejektor

SEAC 10 RP VS-T R

Art-Nr...:10.02.02.03290

<https://www.schmalz.com/10.02.02.03290>



**ADP-EJ 38x20x11-G1/8-IG SEAC**

Art-Nr...:10.02.02.04068

Länge L: 38 mm

Breite B: 20 mm

Höhe H: 11 mm

Gewinde G1: G1/8"-IG

Verwendung Konstruktion: Kompaktejektor SEAC