

Glockensauggreifer (rund)

SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12166

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12166>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAG > SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Glockensauggreifer (rund) für beste Anpassung auf stark gewölbter Fläche



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
Dmax(S)	70,50 mm
Ds	63,50 mm
G1	G3/8"-IG
H	31 mm
LG1	15 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	10,60 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	122 N
Querkraft	153 N
Querkraft geölte Oberfläche	80 N
Volumen	22 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (rund)

SAG 60 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12166

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12166>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Faltenanzahl	0
Gewicht	31,10 g
Produktfamilie	SAG