

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.01.12255

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12255>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung > Glockensauggreifer SAOG-S > SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Glockensauggreifer (oval) für beste Anpassung auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Abmessung (LxB): 95x40


Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Messing vernickelt

Anschluss: G3/8-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	46 mm
Bs	40,60 mm
dn	6 mm
G1	G3/8"-IG
H	29,50 mm
LG1	9 mm
Lmax(S)	101 mm
Ls	95,60 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	6 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	165 N
Querkraft	192 N
Querkraft geölte Oberfläche	110 N
Volumen	18 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	35 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	95 x 40
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr.:10.01.01.12255

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12255>

Faltenanzahl	0
Gewicht	64,90 g
Produktfamilie	SAOG-S

Ersatzteile



DR G1/8 13.8/10.2x1.5 AL

Art-Nr.:10.07.08.00094

für: G1/8

Außendurchmesser D: 13,8 mm

Innendurchmesser d: 10,2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



ERW-S G1/8-AG G3/8-IG

Art-Nr.:10.08.04.00077

Gewinde G1: G1/8"-AG

Gewinde G2: G3/8"-IG

Länge L: 20,5 mm

Glockensauggreifer (oval)

SAOG-S 95x40 NBR-60 G3/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12255

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12255>



SAOG-S 95x40 NBR-60 G1/8-IG

Art-Nr...:10.01.01.12180

Abmessung (LxB): 95x40

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/8-IG