

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 60 PU-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00120>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (rund) > Flachsauggreifer PFYN > PFYN 60 PU-55 G1/4-IG

Flachsauggreifer (rund) für glatte oder leicht raue Oberflächen



Baugröße: 60


Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Nippelwerkstoff: Aluminium

Vakuumanschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	5,50 mm
Dmax(S)	64 mm
Ds	60 mm
G1	G1/4"-IG
H	39 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	4,70 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	125 N
Volumen	10 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	100 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	60
Saugerwerkstoff	Polyurethan PU
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 60 PU-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00120>

Gewicht	36,90 g
Produktfamilie	PFYN
Faltenanzahl	0

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Zubehör



SU 60


Art-Nr.: 10.01.01.13585

Baugröße: 60

Spannbereich: 60,0 ... 70,0 mm

Temperaturbeständigkeit: 80 °C

Ersatzteile



SA-NIP N009 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.01.10096

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 33 mm

Normteilerwerkstoff: Aluminium

Flachsauggreifer (rund)

PFYN 60 PU-55 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.01.00120

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00120>



PFG 60 PU-55 N009 M10x1.25-IG

Art-Nr...:10.01.01.00058

Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Polyurethan PU

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A