Flachsauggreifer (oval)

SAOF 100x50 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.05.00317

https://www.schmalz.com/10.01.05.00317

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik auf glatten sowie geölten Oberflächen

- Abmessung (LxB): 100x50
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A
- Nippelwerkstoff: Aluminium
- Anschluss: G1/4-AG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	54 mm
Bs	48,10 mm
dn	6 mm
G1	G1/4"-AG
H	22 mm
LG1	8 mm
Lmax(S)	106 mm
Ls	101,10 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	5 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	217 N
Querkraft	181 N
Querkraft geölte Oberfläche	121 N
Volumen	21,80 cm^3
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Faltenanzahl	0

Schmalz kontaktieren
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (oval)

SAOF 100x50 NBR-60 G1/4-AG

Art-Nr..:10.01.05.00317

https://www.schmalz.com/10.01.05.00317

Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	63 g
Produktfamilie	SAOF
Abmessung (LxB)	100x50

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m