

Flachsauggreifer (oval)

SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00423

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00423>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > Flachsauggreifer SGON > SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IG

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke



Abmessung (LxB): 60 x 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1


Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm

Nippelwerkstoff: Aluminium

Anschluss: G1/4"-IG

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	22 mm
Bs	20 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-IG
H	36 mm
LG1	12 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	60 mm
SW1	17 mm
Z (Hub)	2,50 mm

Hinweis: Die zulässigen Maßtoleranzen von Gummiteilen entsprechen DIN ISO 3302-1 M3.

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	50,10 N
Volumen	3,61 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	20 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Abmessung (LxB)	60 x 20
Faltenanzahl	0
Saugerwerkstoff	Hochtemp. Material HT1

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauggreifer (oval)

SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.05.00423

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00423>

Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	18,50 g
Produktfamilie	SGON

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m

Ersatzteile



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Art-Nr...:10.01.05.00121

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 25 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 3,5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



ZOKL 15-18

Art-Nr...:10.07.10.00033

Spannbereich: 15,0 ... 18,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt

Flachsauggreifer (oval)

SGON 60x20 HT1-60 G1/4-IG

Art-Nr...:10.01.05.00423

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00423>



SGO 60x20 HT1-60 N023

Art-Nr...:10.01.05.00440

Abmessung (LxB): 60 x 20

Saugerwerkstoff: Hochtemp. Material HT1

Materialhärte [Shore A]: 60 Shore A

Werkstoffeigenschaft: abdruckarm



ZOKL 15-18

Art-Nr...:10.07.10.00033

Spannbereich: 15,0 ... 18,0 mm

Normteilewerkstoff: Stahl verzinkt