

Balgsauger (rund)

FGA 78 NBR-55 N019

Art-Nr.: 10.01.06.00133

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00133>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 78 NBR-55 N019

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 78

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	11,80 mm
d1	21,80 mm
d2	54 mm
D1	83 mm
Dk	24,70 mm
Dmax(S)	84,50 mm
Ds	74 mm
H	47 mm
H2	19,70 mm
H3	31,40 mm
Z (Hub)	16 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	137,40 N
Baugröße	78
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Gewicht	55,60 g
Werkstückradius min. (konvex)	70 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 78 NBR-55 N019

Art-Nr.: 10.01.06.00133

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00133>

Produktfamilie

FGA

Zubehör



SA-NIP N019 G1/4-AG DN820

Art-Nr.: 10.01.06.01959

Nippelfamilie: N 019

Gewinde G1: G1/4"-AG

Länge L1: 40 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 8,2 mm

Schlüsselweite SW2: 8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N019 G1/4-IG DN820

Art-Nr.: 10.01.06.01960

Nippelfamilie: N 019

Gewinde G1: G1/4"-IG

Länge L1: 38 mm

Einbaulänge: 15 mm

Nenn Durchmesser dn: 8,2 mm

Schlüsselweite SW2: 8 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de