

Flachsauger (oval)

SGO 18x6 NBR-CO-55 N021

Art-Nr.: 10.01.05.00226

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00226>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Flachsauggreifer (oval) > SGO 18x6 NBR-CO-55 N021

Flachsauger (oval) für längliche, auch gewölbte Werkstücke




Abmessung (LxB): 18 x 6

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR-leitfähig

Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
Bmax(S)	7 mm
Bs	5,60 mm
d	4,50 mm
d1	6 mm
dn	1,50 mm
Dk	8,50 mm
Lmax(S)	18,50 mm
Ls	17,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Hub)	0,80 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	4,50 N
Abmessung (LxB)	18 x 6
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR-leitfähig
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	0,50 g

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Flachsauger (oval)

SGO 18x6 NBR-CO-55 N021

Art-Nr.:10.01.05.00226

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00226>

Produktfamilie

SGO

Zubehör



SA-NIP N021 M5-AG DN200

Art-Nr.:10.01.05.00126

Gewinde G1: M5-AG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 5 mm

Nenn Durchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium



SA-NIP N021 M5-IG DN200

Art-Nr.:10.01.05.00125

Gewinde G1: M5-IG

Länge L1: 15,5 mm

Einbaulänge: 10 mm

Nenn Durchmesser dn: 2 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium