Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr..:10.01.06.02985

https://www.schmalz.com/10.01.06.02985

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > Balgsauggreifer mit Dichtring > FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Balgsauggreifer (rund) für große, schwere und unebene Werkstücke

- Baugröße: 200
- Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
- Materialhärte [Shore A]: 55 Shore A
- Nippelwerkstoff: Stahl
- Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d2	137 mm
d3	119,40 mm
D1	202 mm
Dmax(S)	208 mm
Ds	164 mm
G1	G1/2"-IG
H	54 mm
H4	8 mm
LG1	8 mm
Z (Hub)	37,20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	12 mm
Baugröße	200
Faltenanzahl	1,50
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	55 Shore A
Gewicht	1.038,90 g
Produktfamilie	FSGPL

Balgsauggreifer (rund)

FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG DR

Art-Nr..:10.01.06.02985

https://www.schmalz.com/10.01.06.02985