

Balgsauger (rund)

SPB2 30 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.03411

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03411>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für die Verpackungsindustrie > SPB2 30 ED-65 SC040

Balgsauger (rund) mit 2,5 Falten für höchste Dynamik auf Kartonagen und eigenstabilen Verpackungen




Baugröße: 30

Saugerwerkstoff: Elastodur ED

Materialhärte [Shore A]: 65 Shore A

Höhe H: 36,2 mm

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	7,50 mm
d1	10,50 mm
d2	16,90 mm
D1	32,20 mm
Dk	16,80 mm
Dmax(S)	34 mm
Ds	31,40 mm
H	36,20 mm
H2	4,60 mm
H3	7,90 mm
Z (Hub)	20 mm

Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	14,40 N
Abreißkraft	28,40 N
Querkraft	12,80 N
Volumen	12,40 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

SPB2 30 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.03411

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03411>

Baugröße	30
Nippelfamilie	SC 040
Faltenanzahl	2,50
Saugerwerkstoff	Elastodur ED
Materialhärte [Shore A]	65 Shore A
Gewicht	5,10 g
Produktfamilie	SPB2

Zubehör



SC 040 G1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02490

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-AG

Länge L1: 20,2 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02482

Anbindungstyp: 040

Anschluss: G1/8"-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenn Durchmesser dn: 4,1 mm

Balgsauger (rund)

SPB2 30 ED-65 SC040

Art-Nr.: 10.01.06.03411

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03411>



SPI 30 PA SPB2-30

Art-Nr.: 10.01.06.04043

Baugröße: 30

Normteilewerkstoff: Polyamid

Verwendung: SPB2-30



SC 040 NPT1/8-AG

Art-Nr.: 10.01.06.02541

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-AG

Länge L1: 20,9 mm

Einbaulänge: 6 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm



SC 040 NPT1/8-IG

Art-Nr.: 10.01.06.02542

Anbindungstyp: 040

Anschluss: NPT1/8-IG

Länge L1: 20,7 mm

Einbaulänge: 14 mm

Nenndurchmesser dn: 4,1 mm