

Balgsauger (rund)

FGA 60 VU1-72 N014

Art-Nr.: 10.01.06.00178

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00178>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Balgsauggreifer (rund) > FGA 60 VU1-72 N014

Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen




Baugröße: 60

Saugerwerkstoff: Vulkollan VU1

Materialhärte [Shore A]: 72 Shore A

Faltenanzahl: 1,5

Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
d	12 mm
d1	20 mm
d2	41 mm
D1	60 mm
Dk	21 mm
Dmax(S)	61,50 mm
Ds	59 mm
H	34 mm
H2	12 mm
H3	22 mm
Z (Hub)	12 mm

Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3

Technische Daten

Attribut	Wert
Faltenanzahl	1,50
Saugkraft	75 N
Abreißkraft	120 N
Volumen	35,67 cm ³
Werkstückradius min. (konvex)	50 mm
Baugröße	60

Schmalz kontaktieren

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Balgsauger (rund)

FGA 60 VU1-72 N014

Art-Nr...:10.01.06.00178

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00178>

Saugerwerkstoff	Vulkollan VU1
Gewicht	26,90 g
Produktfamilie	FGA

Zubehör



SA-NIP N014 G1/4-AG DN600

Art-Nr...:10.01.06.00184

Gewinde G1: G1/4"-AG

Einbaulänge: 5 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm



SA-NIP N014 G1/4-IG DN600

Art-Nr...:10.01.06.00181

Gewinde G1: G1/4"-IG

Einbaulänge: 15 mm

Normteilewerkstoff: Aluminium

Außendurchmesser D: 16,5 mm

Schlüsselweite SW2: 6 mm